



Brocas de plaquitas reversibles-asiento Forma E1, VDI 30, Perforación d2 (H6): 32mm



Datos de pedido

Número de pedido	319175 32
GTIN	4067263152132
Clase de artículo	32U

Descripción

Aplicación:

Para taladrar con la broca de plaquitas con alimentación de refrigerante.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descripción técnica

Ø exterior d ₃	52 mm
l ₂	63 mm
Perforación d ₂ (H6)	32 mm
l ₁ -0,2	71 mm
Rosca del canal de refrigeración	M8
Rosca de tornillo de amarre	M12×1
Forma	E
Tamaño VDI	VDI 30
d ₆	68 mm

Código de colores mango VDI	VDI 30
Tipo de producto	Portaherramientas VDI