



Brocas de plaquitas reversibles-asiento Forma E1, VDI 30, Perforación d2 (H6): 16mm



Datos de pedido

Número de pedido	319175 16
GTIN	4067263120995
Clase de artículo	32U

Descripción

Aplicación:

Para taladrar con la broca de plaquitas con alimentación de refrigerante.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descripción técnica

Perforación d ₂ (H6)	16 mm
l ₂	54 mm
Ø exterior d ₃	36 mm
l ₁ -0,2	67 mm
Rosca del canal de refrigeración	M8
Rosca de tornillo de amarre	M10×1
Forma	E
Tamaño VDI	VDI 30
d ₆	68 mm

Código de colores mango VDI	VDI 30
Tipo de producto	Portaherramientas VDI