

**HOLEX****Brocas de plaquitas reversibles-asiento Forma E1, VDI 30, Perforación d2 (H6): 20mm****Datos de pedido**

Número de pedido	319175 20
GTIN	4067263120506
Clase de artículo	32U

**Descripción****Aplicación:**

Para taladrar con la broca de plaquitas con alimentación de refrigerante.

**Norma:**

**DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

**Descripción técnica**

$l_1 -0,2$	67 mm
$\varnothing$ exterior $d_3$	40 mm
$l_2$	54 mm
Perforación $d_2$ (H6)	20 mm
Rosca del canal de refrigeración	M8
Rosca de tornillo de amarre	M10×1
Forma	E
Tamaño VDI	VDI 30
$d_6$	68 mm

Código de colores mango VDI	VDI 30
Tipo de producto	Portaherramientas VDI