

**HOLEX****Brocas de plaquitas reversibles-asiento Forma E1, VDI 50, Perforación d2 (H6): 20mm****Datos de pedido**

Número de pedido	319215 20
GTIN	4062406755317
Clase de artículo	32U

**Descripción****Aplicación:**

Para taladrar con la broca de plaquitas con alimentación de refrigerante.

**Norma:**

**DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

**Descripción técnica**

$l_2$	54 mm
$l_1 -0,2$	67 mm
Perforación $d_2$ (H6)	20 mm
$\varnothing$ exterior $d_3$	40 mm
Rosca del canal de refrigeración	M8
Rosca de tornillo de amarre	M10×1
Forma	E
Tamaño VDI	VDI 50
$d_6$	98 mm

Código de colores mango VDI	VDI 50
Tipo de producto	Portaherramientas VDI