



Brocas de plaquitas reversibles-asiento Forma E1, VDI 50, Perforación d2 (H6): 40mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 319215 40 |
| GTIN | 4062406755348 |
| Clase de artículo | 32U |

Descripción

Aplicación:

Para taladrar con la broca de plaquitas con alimentación de refrigerante.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descripción técnica

| | |
|----------------------------------|--------|
| l_2 | 73 mm |
| $l_1 -0,2$ | 90 mm |
| Perforación d_2 (H6) | 40 mm |
| \varnothing exterior d_3 | 65 mm |
| Rosca del canal de refrigeración | M8 |
| Rosca de tornillo de amarre | M16×1 |
| Forma | E |
| Tamaño VDI | VDI 50 |
| d_6 | 98 mm |

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Código de colores mango VDI | VDI 50 |
| Tipo de producto | Portaherramientas VDI |