

HOLEX**Brocas de plaquitas reversibles-asiento Forma E1, VDI 50, Perforación d2 (H6): 32mm****Datos de pedido**

Número de pedido	319215 32
GTIN	4062406755331
Clase de artículo	32U

Descripción**Aplicación:**

Para taladrar con la broca de plaquitas con alimentación de refrigerante.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descripción técnica

$l_1 -0,2$	71 mm
\varnothing exterior d_3	52 mm
Perforación d_2 (H6)	32 mm
l_2	63 mm
Rosca del canal de refrigeración	M8
Rosca de tornillo de amarre	M12×1
Forma	E
Tamaño VDI	VDI 50
d_6	98 mm

Código de colores mango VDI

VDI 50

Tipo de producto

Portaherramientas VDI