



## Brocas de plaquitas reversibles-asiento Forma E1, VDI 40, Perforación d2 (H6): 16mm



### Datos de pedido

Número de pedido	319205 16
GTIN	4062406755263
Clase de artículo	32U

### Descripción

#### Aplicación:

Para taladrar con la broca de plaquitas con alimentación de refrigerante.

#### Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

### Descripción técnica

$l_2$	54 mm
$l_1 -0,2$	67 mm
Perforación $d_2$ (H6)	16 mm
$\varnothing$ exterior $d_3$	36 mm
Rosca del canal de refrigeración	M8
Rosca de tornillo de amarre	M10×1
Forma	E
Tamaño VDI	VDI 40
$d_6$	83 mm

Código de colores mango VDI	VDI 40
Tipo de producto	Portaherramientas VDI