


Garant**Chapas perforadas para el lado posterior, adecuadas para tablero de trabajo de longitud: 1250mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 920365 1250 |
| GTIN | 4062406755386 |
| Clase de artículo | 91S |

Descripción**Ejecución:**

De chapa de acero fina doblada con □ 9×9 mm a intervalos de 37 mm.

Para la fijación posterior a los puestos de trabajo regulables en altura eléctricamente para sollicitación ligera. Las chapas perforadas se atornillan por dentro al arriostramiento transversal trasero.

Idóneo para:

Puestos de trabajo regulables en altura eléctricamente para cargas ligeras n.º 920301 – 920306.

Suministro:

Incluido material de fijación.

Lacado:

Antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo.**

Descripción técnica

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Altura | 334 mm |
| Peso | 6 kg |
| Anchura | 1005 mm |
| Profundidad | 70 mm |
| Grosor material | 1 mm |
| Retícula panel perforado Hoffmann | 9×9 mm |

| | |
|---------------------|---|
| Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tipo de producto | Panel posterior |