

Garant GRIDLINE

**Pie soporte con corriente y aire comprimido, Altura 900 mm, Tipo: FR****Datos de pedido**

Número de pedido	927068 FR
GTIN	4062406755683
Clase de artículo	9GG

**Descripción****Ejecución:**

De tubo de acero, 50 mm de ancho, con arriostramiento transversal y asiento para la regulación de la altura en intervalos de 25 mm. Patas con patines de plástico para proteger el suelo. Con pasacables; permiten la colocación sencilla y correcta de conductos de medios / cables.

**Suministro:**

Pie soporte con dos tomas de corriente Schuko con material de montaje, no cableadas. Incluye acoplamiento de seguridad de una sola mano, acoplamiento de liberación rápida NW 7,2 y rosca de conexión de 3/8 pulgadas, hasta 10 bar.

**Lacado:**

Gris claro RAL 7035, **con recubrimiento de polvo.**

**Nota:**

Los pies soporte sin panel posterior o carcasa necesitan chapas de nudos n.º 927122 como refuerzo. La altura corresponde al borde inferior del tablero de trabajo.

Los bancos de trabajo premontados deben asegurarse contra el vuelco.

**Descripción técnica**

Tensión nominal	250 V
Tipo de toma de corriente	E

Corriente nominal	16 A
Altura	900 mm
Profundidad	700 mm
Adecuado para profundidad de tablero	750 mm
Anchura	50 mm
Ejecución construcción	Construcción de tubos de acero
Grosor material	1 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	Altura 900 mm
Tipo de producto	Módulo de alimentación

---

## Accesorios

Compensación de altura bancos de trabajo GridLine Tipo M12	927090 M12
Tacos antideslizantes, juego de 2 piezas Tipo 2	927092 2