

Garant GRIDLINE

Pie soporte con corriente, Altura 800 mm, Tipo: CZ**Datos de pedido**

Número de pedido	927062 CZ
GTIN	4062406755553
Clase de artículo	9GG

Descripción**Ejecución:**

De tubo de acero, 50 mm de ancho, con arriostramiento transversal y asiento para la regulación de la altura en intervalos de 25 mm. Patas con patines de plástico para proteger el suelo. Con pasacables; permiten la colocación sencilla y correcta de conductos de medios / cables.

Suministro:

Pie soporte con dos tomas de corriente Schuko con material de montaje, no cableadas.

Lacado:

Gris claro RAL 7035, **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Los pies soporte sin panel posterior o carcasa necesitan chapas de nudos n.º 927122 como refuerzo. La altura corresponde al borde inferior del tablero de trabajo.

Los bancos de trabajo premontados deben asegurarse contra el vuelco.

Descripción técnica

Tipo de toma de corriente	E
Profundidad	700 mm

Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Adecuado para profundidad de tablero	750 mm
Tensión nominal	250 V
Altura	800 mm
Corriente nominal	16 A
Anchura	50 mm
Ejecución construcción	Construcción de tubos de acero
Grosor material	1 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	Altura 800 mm
Tipo de producto	Módulo de alimentación

Accesorios

Compensación de altura bancos de trabajo GridLine Tipo M12	927090 M12
Tacos antideslizantes, juego de 2 piezas Tipo 2	927092 2