



## Lámpara frontal LED con batería, Tipo: H5-CORE



### Datos de pedido

Número de pedido	081390 H5-CORE
GTIN	4058205020848
Clase de artículo	04B

### Descripción

#### Ejecución:

Lámpara frontal LED de alta potencia para el uso profesional.

- **Cabezal girable y función de enfoque en continuo.**
- **Funcionamiento intuitivo y atenuación continua.**
- **Cinta para la cabeza intercambiable y lavable.**
- **Ledlenser Connecting System como interfaz uniforme permite un acoplamiento sencillo con una amplia gama de accesorios.**

#### Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

### Descripción técnica

Peso	178 g
Clase de protección IP	IP 67
Duración ilumin.	2 h
Duración de la iluminación nivel 2	20 h
Ø del cabezal	32 mm
Corriente de alumbrado nivel 2	15 lm
Corriente de alumbrado	200 lm
Suministro de energía	con pilas

Quality Dress	H5 Core
Tipo de pila	Mignon, AA
Cantidad de pilas contenidas	2
Corriente de alumbrado Boost	350 lm
Tipo de producto	Lámpara frontal