

3M**Adhesivo de 2 componentes, ID del fabricante: DP8710NS**

Datos de pedido

Número de pedido	083374 DP8710NS
GTIN	638060408650
Clase de artículo	08M

Descripción

Ejecución:

Adhesivo viscoelástico de 2 componentes para la elaboración fácil y rápida para uniones firmes y duraderas. Endurecimiento a temperatura ambiente.

Aplicación:

Utilizar la pistola aplicadora n.º 083373 tam. PISTOLE junto con émbolo de avance n.º 083375 tam. KOLBEN10 y tubito mezclador n.º 083375 tam. MIXER.

Descripción técnica

Tiempo de procesamiento	600 s
Base química	Acrilato
Resistencia manual al cabo de	13 min
Capacidad	45 g
Margen de temperatura de aplicación	-40 - 120 °C
Color	negro

Resistencia al solapamiento	6,9 N/mm ²
Tipo de producto	Adhesivo de dos componentes