



## Cargador, Tipo: LITHIUM4



### Datos de pedido

Número de pedido	081590 LITHIUM4
GTIN	4013674183562
Clase de artículo	08C

### Descripción

#### Ejecución:

Unidades de carga y cuidado gobernadas por microcontroladores para baterías recargables con **vigilancia de compartimentos individuales** y detección de baterías defectuosas. Indicador de estado por compartimento de carga, desconexión automática al finalizar la carga, protección contra sobrecarga y **carga de mantenimiento**. Tensión de entrada 100 - 240 V. Con pantalla LC para el seguimiento detallado del proceso de carga y retroalimentaciones acústicas adicionales.

#### Aplicación:

**Puestos de carga de baterías NiMH:** 1 - 4 Micro AAA / Mignon AA o 1 - 2 Baby C. **Puestos de carga de ion de litio / batería LiFePO4:** 1 - 4 de 18650; 17670; 14500, etc.

### Descripción técnica

Número máximo de puestos de carga	4
Anchura	96 mm
Altura	33 mm
Tensión nominal	100 V
Corriente de carga máxima	2 A
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Tipo CAS 18 V

Longitud	129,5 mm
Frecuencia de red	50 Hz
Interfaz	Interfaz Digimatic
Tipo de producto	Cargador