

AEG

Taladro percutor sin batería, cargador, Tipo: BSB18C2BL



Datos de pedido

Número de pedido	070227 BSB18C2BL
GTIN	4058546324056
Clase de artículo	07A

Descripción

Ejecución:

Potente taladro-atornillador de impacto con batería compacto de 18 V sin escobillas

- **Extremadamente manejable gracias a su longitud compacta de solo 183 mm**
- **Engranaje de 2 marchas**
- **Ajuste del par de apriete en 21 niveles y nivel de taladrado para taladrar piedra**
- **Iluminación LED de la zona de trabajo.**
- **giro a derecha / izquierda.**
- **Triple protección de iones de litio PRO: Control de temperatura, vigilancia de compartimentos individuales, protección contra sobrecarga**

Suministro:

Taladro-atornillador de impacto con batería, con clip para cinturón, 1 portabrocas de sujeción rápida FIXTEC de 13 mm, **sin batería, sin cargador.**

Descripción técnica

Quality Dress	BSB18C2BL-0
Ø máximo de taladrado espiral en acero	13 mm

Peso sin batería	1,6 kg
Tensión de batería	18 V
Ø máximo de taladrado espiral en hormigón	13 mm
Suministro de energía	a batería
Longitud	183 mm
Tipo batería	Ion de litio
Cantidad de baterías contenidas	0
Velocidad de giro máxima 1. ^a marcha	500 min ⁻¹
Par máximo	60 Nm
Ø máximo de taladrado espiral en madera	40 mm
Velocidad de giro máxima 2. ^a marcha	1950 min ⁻¹
Construcción del motor	Brushless
Tipo de producto	Atornillador de impacto