

Garant
DNMG 110404, Clase: HB7130-2


Datos de pedido

Número de pedido	250752 HB7130-2
GTIN	4062406750909
Clase de artículo	21G

Descripción

DNMG 110404 HB7130-2 Clase: HB7130-2
 Rompevirutas: VM
 Tolerancia: M
 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 5 mm
 Avance f : 0,2 - 0,5 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 240 m/min

Descripción técnica

Aplicación principal	M
Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 240 m/min
Radio angular	0,4 mm
Clase	HB7130-2
Código ISO plaquita de corte	DNMG 110404

Profundidad de corte a_p	0,5 - 5 mm
Material de corte	MD
Asignación fino/desbaste	Acabado
Tolerancia	M
Número de cambios/cortes	4
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	VM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado