

**Garant****VNMG 160404, Clase: HB7130-2**

### Datos de pedido

Número de pedido	251802 HB7130-2
GTIN	4062406765040
Clase de artículo	21G

### Descripción técnica

Rompevirutas	VM
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	70 - 240 m/min
Código ISO plaquita de corte	VNMG 160404
Aplicación principal	M
Asignación fino/desbaste	Acabado
Clase	HB7130-2
Tolerancia	M
Material de corte	MD
Avance f	0,1 - 0,5 mm/rev,
Radio angular	0,4 mm

Número de cambios/cortes	4
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 4 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado