



Arrastrador frontal con cono Morse, Cono Morse (CM): 4



Datos de pedido

Número de pedido	327401 4
GTIN	4062406764593
Clase de artículo	32P

Descripción

Ejecución:

- **Ángulo de punta 60°, círculo de sujeción Ø 17 mm - 54 mm.**
- **Posibilidad de giro a derecha y a izquierda.**
- **Extraordinariamente adecuado para el uso en tornos y en el fresado con fresa espiral.**

Aplicación:

Para incorporar al cono de husillo del torno.

Idóneo para :

Puntos rotativos n.º 321405, n.º 321720, n.º 321730 y 321740.

Suministro:

Arrastrador frontal con puntas de centrado 327410 y elemento de arrastre 327412.

Partes opcionales:

Punta de centrado n.º 327410 , elemento de arrastre n.º 327412 , elementos de amortiguación n.º 327414

Nota:

Casquillos cónicos adecuados para la adaptación en el plato de torno a petición.

Ø intervalo de trabajo: 28 - 50 mm

Ø del circuito de sujeción D1: 26 mm

Longitud útil B: 70,3 mm

Peso de la pieza de trabajo: 55 kg

Ø exterior: 52 mm

máximo Ø de punta 60° A: 9 mm

Descripción técnica

máximo Ø de punta 60° A	9 mm
-------------------------	------

Ø exterior	52 mm
Ø intervalo de trabajo	28 - 50 mm
Peso de la pieza de trabajo	55 kg
Longitud útil B	70,3 mm
Ø del circuito de sujeción D1	26 mm
Tornillo de impresión	no
Tipo de producto	Arrastrador frontal