

**Garant****DNMG 110404, Clase: HB725-1**

### Datos de pedido

Número de pedido	250752 HB725-1
GTIN	4062406750572
Clase de artículo	21G

### Descripción

DNMG 110404 HB725-1 Clase: HB725-1  
Rompevirutas: UM1  
Tolerancia: M  
Profundidad de corte  $a_p$ : 0,2 - 6 mm  
Avance  $f$ : 0,05 - 0,6 mm/rev,  
Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 50 - 250 m/min

### Descripción técnica

Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 6 mm
Material de corte	MD
Clase	HB725-1
Número de cambios/cortes	4
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Código ISO plaqueta de corte	DNMG 110404

Tolerancia	M
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	50 - 250 m/min
Radio angular	0,4 mm
Avance f	0,05 - 0,6 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Acabado
Rompevirutas	UM1
Aplicación principal	UNI
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado