

**Garant**
**CNMG 120412, Clase: HB725-1**


### Datos de pedido

Número de pedido	250160 HB725-1
GTIN	4062406750558
Clase de artículo	21G

### Descripción

CNMG 120412 HB725-1 Clase: HB725-1  
 Rompevirutas: UM1  
 Tolerancia: M  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,2 - 6 mm  
 Avance  $f$ : 0,05 - 0,6 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 50 - 250 m/min

### Descripción técnica

Asignación fino/desbaste	Acabado
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	50 - 250 m/min
Material de corte	MD
Aplicación principal	UNI
Número de cambios/cortes	4
Código ISO plaqueta de corte	CNMG 120412

Tolerancia	M
Radio angular	1,2 mm
Avance f	0,05 - 0,6 mm/rev,
Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 6 mm
Clase	HB725-1
Rompevirutas	UM1
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado