

**Garant****DNMG 110408, Clase: HB725-1**

## Datos de pedido

Número de pedido	250754 HB725-1
GTIN	4062406750589
Clase de artículo	21G

## Descripción

DNMG 110408 HB725-1 Clase: HB725-1

Rompevirutas: UM1

Tolerancia: M

Profundidad de corte  $a_p$ : 0,2 - 6 mmAvance  $f$ : 0,05 - 0,6 mm/rev,Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 50 - 250 m/min

## Descripción técnica

Aplicación principal	UNI
Clase	HB725-1
Avance $f$	0,05 - 0,6 mm/rev,
Tolerancia	M
Código ISO plaquita de corte	DNMG 110408
Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 6 mm

Asignación fino/desbaste	Acabado
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	50 - 250 m/min
Material de corte	MD
Rompevirutas	UM1
Radio angular	0,8 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado