

Garant
CNMG 120404, Clase: HB725-1


Datos de pedido

Número de pedido	250156 HB725-1
GTIN	4062406750534
Clase de artículo	21G

Descripción

CNMG 120404 HB725-1 Clase: HB725-1
 Rompevirutas: UM1
 Tolerancia: M
 Profundidad de corte a_p : 0,2 - 6 mm
 Avance f : 0,05 - 0,6 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 50 - 250 m/min

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,2 - 6 mm
Avance f	0,05 - 0,6 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Acabado
Radio angular	0,4 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Número de cambios/cortes	4

Rompevirutas	UM1
Material de corte	MD
Clase	HB725-1
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 250 m/min
Aplicación principal	UNI
Código ISO plaquita de corte	CNNG 120404
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado