

**Garant****CNMG 120408, Clase: HB725-1**

### Datos de pedido

Número de pedido	250158 HB725-1
GTIN	4062406750541
Clase de artículo	21G

### Descripción técnica

Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 6 mm
Rompevirutas	UM1
Aplicación principal	UNI
Tolerancia	M
Número de cambios/cortes	4
Asignación fino/desbaste	Acabado
Avance $f$	0,05 - 0,6 mm/rev,
Radio angular	0,8 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	50 - 250 m/min
Código ISO plaquita de corte	CNNG 120408
Material de corte	MD

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Clase	HB725-1
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado