

Garant**TNMG 160408, Clase: HB725-1**

Datos de pedido

Número de pedido	251544 HB725-1
GTIN	4062406765651
Clase de artículo	21G

Descripción

TN. G 160408 HB725-1 Clase: HB725-1

Rompevirutas: UM1

Tolerancia: M

Profundidad de corte a_p : 0,2 - 6 mmAvance f : 0,05 - 0,6 mm/rev,Velocidad de corte v_c aplicación principal: 50 - 250 m/min

Descripción técnica

Radio angular	0,8 mm
Tolerancia	M
Asignación fino/desbaste	Acabado
Aplicación principal	UNI
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 250 m/min
Profundidad de corte a_p	0,2 - 6 mm
Rompevirutas	UM1

Clase	HB725-1
Número de cambios/cortes	6
Código ISO plaquita de corte	TNMG 160408
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Avance f	0,05 - 0,6 mm/rev,
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado