

**Garant****VNMG 160408, Clase: HB725-1**

## Datos de pedido

Número de pedido	251804 HB725-1
GTIN	4062406765675
Clase de artículo	21G

## Descripción

VN. G 160408 HB725-1 Clase: HB725-1

Rompevirutas: UM1

Tolerancia: M

Profundidad de corte  $a_p$ : 0,2 - 6 mmAvance  $f$ : 0,05 - 0,6 mm/rev,Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 50 - 250 m/min

## Descripción técnica

Código ISO plaqueta de corte	VNMG 160408
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	50 - 250 m/min
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Número de cambios/cortes	4
Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 6 mm
Clase	HB725-1

Aplicación principal	UNI
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Rompevirutas	UM1
Avance f	0,05 - 0,6 mm/rev,
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado