


Garant**RC.X 1003, Clase: HB725-1**

Datos de pedido

Número de pedido	260640 HB725-1
GTIN	4062406766016
Clase de artículo	21G

Descripción

RC.X 1003 HB725-1 Rompevirutas: UM1

Tolerancia: M

Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2 mmAvance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 230 m/min

Descripción técnica

Rompevirutas	UM1
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 230 m/min
Código ISO plaquita de corte	RCMX 1003
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Clase	HB725-1
Asignación fino/desbaste	Acabado
Número de cambios/cortes	4

Aplicación principal	UNI
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Tolerancia	M
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2 mm
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado