

**Garant**
**CC. T 060204, Clase: HB725-1**


### Datos de pedido

Número de pedido	260142 HB725-1
GTIN	4062406765910
Clase de artículo	21G

### Descripción

CC. T 060204 HB725-1 Clase: HB725-1  
 Rompevirutas: UM1  
 Tolerancia: M  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
 Avance  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 50 - 250 m/min

### Descripción técnica

Rompevirutas	UM1
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Radio angular	0,4 mm
Avance $f$	0,05 - 0,5 mm/rev,
Aplicación principal	UNI

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 4 mm
Material de corte	MD
Clase	HB725-1
Código ISO plaquita de corte	CCMT 060204
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	50 - 250 m/min
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado