

**Garant****RC.T 0602, Clase: HB725-1**

## Datos de pedido

Número de pedido	260620 HB725-1
GTIN	4062406765996
Clase de artículo	21G

## Descripción

RC.T 0602 HB725-1 Rompevirutas: UM1

Tolerancia: M

Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 2 mmAvance  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rev,Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 60 - 230 m/min

## Descripción técnica

Tolerancia	M
Clase	HB725-1
Código ISO plaquita de corte	RCMT 0602
Número de cambios/cortes	4
Asignación fino/desbaste	Acabado
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	60 - 230 m/min
Material de corte	MD

Aplicación principal	UNI
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	UM1
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 2 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado