

**Garant**
**RC.T 0803, Clase: HB725-1**


### Datos de pedido

Número de pedido	260630 HB725-1
GTIN	4062406766009
Clase de artículo	21G

### Descripción

RC.T 0803 HB725-1 Rompevirutas: UM1  
 Tolerancia: M  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 2 mm  
 Avance  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 60 - 230 m/min

### Descripción técnica

Número de cambios/cortes	4
Código ISO plaquita de corte	RCMT 0803
Material de corte	MD
Aplicación principal	UNI
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	UM1
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	60 - 230 m/min

Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 2 mm
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Tolerancia	M
Clase	HB725-1
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado