

Garant
DC. T 070204, Clase: HB725-1


Datos de pedido

Número de pedido	260452 HB725-1
GTIN	4062406765965
Clase de artículo	21G

Descripción

DC. T 070204 HB725-1 Clase: HB725-1
 Rompevirutas: UM1
 Tolerancia: M
 Profundidad de corte a_p : 0,2 - 4 mm
 Avance f : 0,05 - 0,5 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 50 - 250 m/min

Descripción técnica

Avance f	0,05 - 0,5 mm/rev,
Número de cambios/cortes	2
Material de corte	MD
Rompevirutas	UM1
Profundidad de corte a_p	0,2 - 4 mm
Radio angular	0,4 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 250 m/min

Clase	HB725-1
Código ISO plaquita de corte	DCMT 070204
Tolerancia	M
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Asignación fino/desbaste	Acabado
Aplicación principal	UNI
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado