

**Garant**
**SC. T 120404, Clase: HB725-1**


## Datos de pedido

Número de pedido	260765 HB725-1
GTIN	4062406765750
Clase de artículo	21G

## Descripción

SC. T 120404 HB725-1 Radio angular: 0,4 mm

Clase: HB725-1

Rompevirutas: UM1

Tolerancia: M

Profundidad de corte  $a_p$ : 0,2 - 4 mm

Avance  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/rev,

## Descripción técnica

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	50 - 250 m/min
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Material de corte	MD
Rompevirutas	UM1
Aplicación principal	UNI
Asignación fino/desbaste	Acabado
Número de cambios/cortes	4

Código ISO plaquita de corte	SCMT 120404
Tolerancia	M
Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 4 mm
Radio angular	0,4 mm
Avance f	0,05 - 0,5 mm/rev,
Clase	HB725-1
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado