

Garant
SC. T 120408, Clase: HB725-1


Datos de pedido

Número de pedido	260766 HB725-1
GTIN	4062406765767
Clase de artículo	21G

Descripción

SC. T 120408 HB725-1 Radio angular: 0,8 mm

Clase: HB725-1

Rompevirutas: UM1

Tolerancia: M

Profundidad de corte a_p : 0,2 - 4 mm

Avance f: 0,05 - 0,5 mm/rev,

Descripción técnica

Número de cambios/cortes	4
Asignación fino/desbaste	Acabado
Radio angular	0,8 mm
Rompevirutas	UM1
Material de corte	MD
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Profundidad de corte a_p	0,2 - 4 mm

Clase	HB725-1
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 250 m/min
Avance f	0,05 - 0,5 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	SCMT 120408
Tolerancia	M
Aplicación principal	UNI
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado