


Garant
SCMT 09T308, Clase: HB725-1


Datos de pedido

Número de pedido	260763 HB725-1
GTIN	4062406765743
Clase de artículo	21G

Descripción

SCMT 09T308 HB725-1 Radio angular: 0,8 mm
 Clase: HB725-1
 Rompevirutas: UM1
 Tolerancia: M
 Profundidad de corte a_p : 0,2 - 4 mm
 Avance f : 0,05 - 0,5 mm/rev,

Descripción técnica

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Tolerancia	M
Clase	HB725-1
Avance f	0,05 - 0,5 mm/rev,
Radio angular	0,8 mm
Rompevirutas	UM1
Asignación fino/desbaste	Acabado

Aplicación principal	UNI
Código ISO plaquita de corte	SCMT 09T308
Material de corte	MD
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 250 m/min
Profundidad de corte a_p	0,2 - 4 mm
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado