

Garant
TC. T 16T304, Clase: HB725-1


Datos de pedido

Número de pedido	260986 HB725-1
GTIN	4062406765798
Clase de artículo	21G

Descripción

TC. T 16T304 HB725-1 Clase: HB725-1
 Rompevirutas: UM1
 Tolerancia: M
 Profundidad de corte a_p : 0,2 - 4 mm
 Avance f : 0,05 - 0,5 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 50 - 250 m/min

Descripción técnica

Asignación fino/desbaste	Acabado
Número de cambios/cortes	3
Radio angular	0,4 mm
Avance f	0,05 - 0,5 mm/rev,
Rompevirutas	UM1
Profundidad de corte a_p	0,2 - 4 mm
Material de corte	MD

Código ISO plaquita de corte	TCMT 16T304
Clase	HB725-1
Tolerancia	M
Aplicación principal	UNI
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 250 m/min
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado