

Garant
VC. T 160404, Clase: HB725-1


Datos de pedido

Número de pedido	261458 HB725-1
GTIN	4062406766146
Clase de artículo	21G

Descripción

VC. T 160404 HB725-1 Clase: HB725-1
 Rompevirutas: UM1
 Tolerancia: M
 Profundidad de corte a_p : 0,2 - 4 mm
 Avance f : 0,05 - 0,5 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 50 - 250 m/min

Descripción técnica

Radio angular	0,4 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 250 m/min
Rompevirutas	UM1
Avance f	0,05 - 0,5 mm/rev,
Clase	HB725-1
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Tolerancia	M

Asignación fino/desbaste	Acabado
Aplicación principal	UNI
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	VCMT 160404
Número de cambios/cortes	2
Profundidad de corte a_p	0,2 - 4 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado