

**Garant****TCMT 110208, Clase: HB725-1**

### Datos de pedido

Número de pedido	260984 HB725-1
GTIN	4062406765781
Clase de artículo	21G

### Descripción

TCMT 110208 HB725-1 Clase: HB725-1  
Rompevirutas: UM1  
Tolerancia: M  
Profundidad de corte  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Avance  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/rev,  
Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 50 - 250 m/min

### Descripción técnica

Avance $f$	0,05 - 0,5 mm/rev,
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Asignación fino/desbaste	Acabado
Clase	HB725-1
Número de cambios/cortes	3
Radio angular	0,8 mm
Código ISO plaquita de corte	TCMT 110208

Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 4 mm
Material de corte	MD
Aplicación principal	UNI
Tolerancia	M
Rompevirutas	UM1
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	50 - 250 m/min
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado