

**Garant****DC. T 070204, Clase: HB7130-2**

## Datos de pedido

Número de pedido	260353 HB7130-2
GTIN	4062406769215
Clase de artículo	21G

## Descripción

DC. T 070204 HB7130-2 Clase: HB7130-2  
Rompevirutas: VS  
Tolerancia: M  
Profundidad de corte  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Avance  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rev,  
Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 80 - 270 m/min

## Descripción técnica

Número de cambios/cortes	2
Código ISO plaquita de corte	DCMT 070204
Material de corte	MD
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	80 - 270 m/min
Radio angular	0,4 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Asignación fino/desbaste	Acabado

Aplicación principal	M
Tolerancia	M
Rompevirutas	VS
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Clase	HB7130-2
Profundidad de corte a <sub>p</sub>	0,2 - 1,5 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado