

Garant**VBMT 160402, Clase: HB7130-2**

Datos de pedido

Número de pedido	261150 HB7130-2
GTIN	4062406769239
Clase de artículo	21G

Descripción

VBMT 160402 HB7130-2 Clase: HB7130-2

Rompevirutas: VS

Profundidad de corte a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 80 - 270 m/min

Descripción técnica

Número de cambios/cortes	2
Radio angular	0,2 mm
Clase	HB7130-2
Rompevirutas	VS
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Aplicación principal	M
Asignación fino/desbaste	Acabado

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	VBMT 160402
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 270 m/min
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado