



Cortatubos DP50 para tubos HT, Tipo: 1



Datos de pedido

Número de pedido	818190 1
GTIN	4003773087809
Clase de artículo	86A

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de la herramienta de plástico reforzado con fibra de vidrio. Cuchilla reversible intercambiable sin herramientas de acero para rodamientos de bolas de alta calidad. Guía de tubo óptima y cortes ligeros gracias a los rodillos con rodamiento deslizante y con autoajuste. Gracias a la hoja de corte con amortiguación, no es necesario ningún reajuste molesto durante el corte.

Ventaja:

Una herramienta, dos funciones, tres diámetros. **Separar y biselar los tubos de plástico de aguas residuales en un solo paso de trabajo fácil y limpio.** Corte liso: Sin reajuste, sin desbarbado ni riesgo de obstrucción o daños en la junta.

Aplicación:

Corta HT y muchos otros tubos de plástico con Ø 32, 40 o 50 mm y un grosor de pared de hasta 2,4 mm. Posicionamiento fácil gracias a la visión libre del punto de separación. Posibilidad de corte posterior o fino a partir de una longitud de sección de aprox. 10 mm.

Pieza de repuesto:

Hoja de recambio, véase n.º 818191 tam. 1 y eje de cambio rápido de recambio n.º 818192 tam. 1.
para Ø exterior tubo: 32 mm
para Ø exterior tubo: 40 mm
para Ø exterior tubo: 50 mm
Longitud: 202 mm
Peso: 294 g

Descripción técnica

para Ø exterior tubo	32 mm
para Ø exterior tubo	40 mm
para Ø exterior tubo	50 mm
Peso	294 g
Longitud	202 mm
adecuado para material bruto	Cobre
adecuado para material bruto	Latón
adecuado para material bruto	VA
adecuado para material bruto	Aluminio
Tipo de producto	Cortatubos

Accesorios

Cuchilla de recambio Tipo 1	818191 1
Eje de cambio rápido de recambio Tipo 1	818192 1