

Mitutoyo**Calibre de espesores, acero, Número de laminillas: 10****Datos de pedido**

Número de pedido	478240 10
GTIN	4946368424163
Clase de artículo	44A

Descripción**Ejecución:**

Ideal para una multitud de tareas de medición. Hojas de acero de anchura uniforme, plegables por la articulación remachada. Tamaño claramente estampado en cada hoja. Las hojas son fáciles de quitar y se pueden abrir y bloquear individualmente. Precisión fabricada según norma propia.

Precisión:

0,05 – 0,15 mm $\pm 0,005$; 0,2 – 0,5 mm $\pm 0,012$; 0,55 – 0,8 mm $\pm 0,020$.

Descripción técnica

Grosor de laminillas	0,05 – 0,2 (en aumento de 0,05) ; 0,3 – 0,8 (en aumento de 0,1) mm
Longitud hoja	150 mm
Número de laminillas	10
Norma	Norma de fábrica
Tolerancia	T3
Material	Acero

Tipo de producto

Calibre espesores