


Mitutoyo**Calibre de espesores, acero, Número de laminillas: 20****Datos de pedido**

Número de pedido	478240 20
GTIN	4946368424125
Clase de artículo	44A

Descripción**Ejecución:**

Ideal para una multitud de tareas de medición. Hojas de acero de anchura uniforme, plegables por la articulación remachada. Tamaño claramente estampado en cada hoja. Las hojas son fáciles de quitar y se pueden abrir y bloquear individualmente. Precisión fabricada según norma propia.

Precisión:

0,05 – 0,15 mm $\pm 0,005$; 0,2 – 0,5 mm $\pm 0,012$; 0,55 – 1,0 mm $\pm 0,020$.

Descripción técnica

Grosor de laminillas	0,05 – 1,0 (en aumento de 0,05) mm
Longitud hoja	150 mm
Número de laminillas	20
Norma	Norma de fábrica
Tolerancia	T3
Material	Acero
Tipo de producto	Calibre espesores

