

Mitutoyo**Calibre de espesores, acero, calibrado, Número de laminillas: 10**

Datos de pedido

Número de pedido	478242 10
GTIN	2050002071810
Clase de artículo	44A

Descripción

Ejecución:

Ideal para una multitud de tareas de medición. Hojas de acero de anchura uniforme, plegables por la articulación remachada. Tamaño claramente estampado en cada hoja. Las hojas son fáciles de quitar y se pueden abrir y bloquear individualmente. Precisión fabricada según norma propia.

Precisión:

0,05 – 0,15 mm $\pm 0,005$; 0,2 – 0,5 mm $\pm 0,012$; 0,55 – 0,8 mm $\pm 0,020$.

Suministro:

Incl. certificado de calibración del fabricante.

Descripción técnica

Grosor de laminillas	0,05 – 0,2 (en aumento de 0,05) ; 0,3 – 0,8 (en aumento de 0,1) mm
Longitud hoja	150 mm
Número de laminillas	10
Norma	Norma de fábrica
Tolerancia	T3

Material	Acero
Tipo de producto	Calibre espesores