

**KERN****Balanza cuentapiezas, tipo CIB, Intervalo de pesaje máximo: 30kg****Datos de pedido**

Número de pedido	479541 30
GTIN	4045761214835
Clase de artículo	47D

**Descripción****Ejecución:**

- **Balanza cuentapiezas precisa con optimización de referencia automática (mejora progresivamente el valor medio de peso de la pieza).**
- **Cantidad y peso meta programable con señal acústica.**
- **Memoria total de cantidades para sumar las piezas de recuento idénticas en piezas totales y peso total.**
- **Cantidad o peso de referencia seleccionable.**
- **Posibilidad de funcionamiento a través de la red y a pila.**
- **Programa de ajuste CAL: para el ajuste de la precisión (peso de ajuste externo necesario para ello a petición).**
- **Cambio de indicación de unidades a peso.**

Pantalla de control del peso: respuesta acústica o visual si hay pesajes fuera de un valor límite preestablecido.

**Suministro:**

Incluido adaptador red 230 V / 50 Hz, batería, cubierta protectora.

**Descripción técnica**

Dimensiones de la placa de pesaje	315x215 mm
Suministro de energía	Con batería

Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Intervalo de pesaje máximo	30 kg
Altura	120 mm
Linealidad	±4 g
Anchura	350 mm
Lectura	2 g
Peso neto	3,6 kg
Reproducibilidad	2 g
Profundidad	330 mm
Tiempo de respuesta	2 s
Tensión nominal	240 V
Peso de unidad mínimo	10 g
Calibración	K2
Tipo de producto	Balanza cuentapiezas

## Servicios

Calibración DAkkSBalanza Intervalo de pesaje máximo 50	027710 50
CalibraciónBalanza Intervalo de pesaje máximo 50 kg	027700 50