

KERN**Balanza cuentapiezas, tipo CIB, Intervalo de pesaje máximo: 6kg****Datos de pedido**

Número de pedido	479541 6
GTIN	4045761214897
Clase de artículo	47D

Descripción**Ejecución:**

- **Balanza cuentapiezas precisa con optimización de referencia automática (mejora progresivamente el valor medio de peso de la pieza).**
- **Cantidad y peso meta programable con señal acústica.**
- **Memoria total de cantidades para sumar las piezas de recuento idénticas en piezas totales y peso total.**
- **Cantidad o peso de referencia seleccionable.**
- **Posibilidad de funcionamiento a través de la red y a pila.**
- **Programa de ajuste CAL: para el ajuste de la precisión (peso de ajuste externo necesario para ello a petición).**
- **Cambio de indicación de unidades a peso.**

Pantalla de control del peso: respuesta acústica o visual si hay pesajes fuera de un valor límite preestablecido.

Suministro:

Incluido adaptador red 230 V / 50 Hz, batería, cubierta protectora.

Descripción técnica

Peso de unidad mínimo	2 g
Reproducibilidad	0,5 g
Suministro de energía	Con batería

Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Intervalo de pesaje máximo	6 kg
Profundidad	330 mm
Anchura	350 mm
Tensión nominal	240 V
Linealidad	±1 g
Peso neto	3,6 kg
Dimensiones de la placa de pesaje	315×215 mm
Lectura	0,5 g
Altura	120 mm
Tiempo de respuesta	2 s
Calibración	K2
Tipo de producto	Balanza cuentapiezas

Servicios

Calibración DAkkSBalanza Intervalo de pesaje máximo 50	027710 50
CalibraciónBalanza Intervalo de pesaje máximo 50 kg	027700 50