

## HEDI

### Bobina de cables completamente de plástico para F, B, PL, CZ, Tipo: 40N



#### Datos de pedido

Número de pedido	081104 40N
GTIN	4003644024124
Clase de artículo	08B

#### Descripción

##### Ejecución:

Los tambores de cables HEDI® son sinónimo de calidad "Made in Germany" y durabilidad. Los cuerpos del tambor diseñados especialmente aseguran un guiado de cable optimizado. El interruptor de parada de rotación integrado evita que el tambor gire accidentalmente. Todos los tambores de cables están equipados con interruptores de protección térmica.

Bobina de cables de plástico HEDI® compacta y de alta calidad con un diámetro de 250 mm, con características ergonómicas y de seguridad.

- **Inclinación de 7 grados para una mayor distancia al suelo y un uso cómodo.**
- **Soporte y guía de cables extraíble para una colocación óptima de los cables.**
- **Se puede montar fácilmente en pared.**

Homologación para el uso constante al aire libre y en locales húmedos.

##### Función:

IP44: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de cuerpos extraños de 1 mm > de Ø, pero se debían mantener fuera herramientas y alambres.

#### Descripción técnica

Resistente a los choques y protegido contra salpicaduras de agua	Categoría 2 (K2) según BGI
Tensión nominal	250 V
Material cable	Goma de neopreno
Clase de cable	H07RN-F
Clase de protección IP	IP 44
Material carcasa	Plástico
Estructura de cable	3G1,5
Sistema de diagnóstico existente	sí
Potencia nominal en estado desenrollado	3500 (16 A) W
Número de tomas de corriente	3
Longitud de cable	40 m
Tipo de producto	Bobina de cables