

HEDI

Bobina de cables completamente de plástico para F, B, PL, CZ, Tipo: 25N



Datos de pedido

Número de pedido	081104 25N
GTIN	4003644024131
Clase de artículo	08B

Descripción

Ejecución:

Los tambores de cables HEDI® son sinónimo de calidad "Made in Germany" y durabilidad. Los cuerpos del tambor diseñados especialmente aseguran un guiado de cable optimizado. El interruptor de parada de rotación integrado evita que el tambor gire accidentalmente. Todos los tambores de cables están equipados con interruptores de protección térmica.

Bobina de cables de plástico HEDI® compacta y de alta calidad con un diámetro de 250 mm, con características ergonómicas y de seguridad.

- **Inclinación de 7 grados para una mayor distancia al suelo y un uso cómodo.**
- **Soporte y guía de cables extraíble para una colocación óptima de los cables.**
- **Se puede montar fácilmente en pared.**

Homologación para el uso constante al aire libre y en locales húmedos.

Función:

IP44: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de cuerpos extraños de 1 mm > de Ø, pero se debían mantener fuera herramientas y alambres.

Descripción técnica

Material carcasa	Plástico
------------------	----------

Clase de protección IP	IP 44
Estructura de cable	3G1,5
Clase de cable	H07RN-F
Resistente a los choques y protegido contra salpicaduras de agua	Categoría 2 (K2) según BGI
Número de tomas de corriente	3
Potencia nominal en estado desenrollado	3500 (16 A) W
Tensión de red	240 V
Longitud de cable	25 m
Sistema de diagnóstico existente	sí
Material cable	Goma de neopreno
Tipo de producto	Bobina de cables