

Garant GRIDLINE

Armario de herramientas completo con cajones 75 kg, 20x24G, Altura mm / cantidad de cajones: 900/7**Datos de pedido**

Número de pedido	931005 900/7
GTIN	4062406769284
Clase de artículo	9GK

Descripción**Ejecución:**

Armario de herramientas completamente equipado en 24x28G, con cajones 20x24G. Cierre central con cerradura de pasador cilíndrico. **Cajones de extensión total 100 %** con extracción diferencial. Cajones con orificios troquelados a intervalos de 25 mm (a partir de una altura frontal del cajón de 75 mm). Un seguro de extracción individual impide la apertura simultánea de varios cajones.

Lacado:

Cuerpo y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Nota:

Antes de levantar y transportar el armario se han de fijar adecuadamente los cajones a la carcasa.

Descripción técnica

Número puertas	0
Cajón anchura útil en G	20
Cajón anchura útil	500 mm

Altura frontal de cajón	75 mm
Altura frontal de cajón	75 mm
Altura frontal de cajón	100 mm
Altura frontal de cajón	100 mm
Altura frontal de cajón	100 mm
Altura frontal de cajón	150 mm
Altura frontal de cajón	200 mm
Cajones superficie útil en G	20×24
Altura	900 mm
Cajón profundidad útil	600 mm
Altura útil	800 mm
Peso	118 kg
Cantidad de cajones	7
Anchura	600 mm
Cajón profundidad útil en G	24
Altura útil para cajones	800 mm
Profundidad	700 mm
Estructura inferior bajo puesto de trabajo regulable en altura	no
Número de estantes extraíbles	0
Grosor material	1,2 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	20×24G
Tipo de producto	Armario para herramientas

Accesorios

Carcasa de armario de herramientas para cajones Altura 900 mm	931035 900
Cajón,75 kg Altura frontal de cajón 100 mm	931043 100
Cajón,75 kg Altura frontal de cajón 150 mm	931043 150
Cajón,75 kg Altura frontal de cajón 200 mm	931043 200
Cajón,75 kg Altura frontal de cajón 75 mm	931043 75
Tapa de cerradura para GridLine Tipo HU21	914227 HU21