

Garant**CCGT 120402, Clase: HU7315-1**

Datos de pedido

Número de pedido	260062 HU7315-1
GTIN	4062406769833
Clase de artículo	21G

Descripción

CC.T 120402 HU7315-1 Clase: HU7315-1
Rompevirutas: AF
Tolerancia: G
Profundidad de corte a_p : 0,05 - 0,5 mm
Avance f : 0,03 - 0,1 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 600 m/min

Descripción técnica

Avance f	0,03 - 0,1 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte a_p	0,05 - 0,5 mm
Tolerancia	G
Aplicación principal	N
Radio angular	0,2 mm

Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 600 m/min
Rompevirutas	AF
Material de corte	MD
Número de cambios/cortes	2
Recubrimiento	Sin revestimiento
Código ISO plaquita de corte	CCGT 120402
Clase	HU7315-1
Condición de corte	continuo
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado