

Garant**DC. T 070204, Clase: HB7315-1**

Datos de pedido

Número de pedido	260353 HB7315-1
GTIN	4062406769956
Clase de artículo	21G

Descripción

DC. T 070204 HB7315-1 Clase: HB7315-1
Rompevirutas: AF
Tolerancia: G
Profundidad de corte a_p : 0,05 - 0,6 mm
Avance f : 0,03 - 0,1 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 600 m/min

Descripción técnica

Aplicación principal	N
Condición de corte	continuo
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 600 m/min
Asignación fino/desbaste	Acabado
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	G
Código ISO plaquita de corte	DCGT 070204

Profundidad de corte a_p	0,05 - 0,6 mm
Clase	HB7315-1
Avance f	0,03 - 0,1 mm/rev,
Radio angular	0,4 mm
Rompevirutas	AF
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado