

JEPSON POWER**Sierra circular manual para metal con batería, Tipo: 8203E****Datos de pedido**

Número de pedido	078235 8203E
GTIN	4260052468050
Clase de artículo	07E

Descripción**Ejecución:**

Sierras circulares metálicas de alta potencia para serrar sin rebabas y con seguridad perfiles y tubos de acero, metales no férricos, chapas, placas metálicas y paneles sándwich **sin formación de chispas.**

- **No es necesario utilizar lubricantes refrigerantes.**
- **No se requiere ningún mecanizado posterior.**
- **Corte en cuestión de segundos.**

Sierra circular manual para metal con batería Hand DRY Cutter 8203E.

- **Ideal para serrar acero, chapas de acero, paneles sándwich, placas metálicas, tubos y perfiles de acero, metales no férricos y materiales compuestos de hasta un grosor de 6 mm.**
- **Recipiente colector de virutas para un trabajo limpio.**
- **Equipado con una hoja de sierra refrentada de metal duro de un diámetro de 203/48Z "LBS resistente a choques" para una duración y una calidad máximas.**

Suministro:

Incluye 2 baterías de alto rendimiento 18V LiHD 5,5A, hoja de sierra, cargador y maleta.

Nota:

Compatible con Cordless Alliance System (CAS), un sistema de baterías independiente del fabricante líder en marcas de herramientas eléctricas. Encontrará hojas de sierra adecuadas en el n.º 078243.

Descripción técnica

Profundidad de corte máximo 90°	67 mm
Velocidad de giro máxima	3500 min ⁻¹
Ø de hoja de sierra	203 mm
Profundidad de corte máximo 45°	42 mm
Suministro de energía	a batería
Quality Dress	8203E
Cantidad de baterías contenidas	2
Tipo batería	Ion de litio
Peso sin batería	5,4 kg
Capacidad de la batería	5,5 Ah
Tensión de batería	18 V
Tipo de producto	Sierra