

JEPSON POWER**Hoja de sierra circular Drytech® Ø 203 mm, Cantidad de dientes: 54****Datos de pedido**

Número de pedido	078243 54
GTIN	4260052468104
Clase de artículo	07E

Descripción**Ejecución:**

Óptimo para serrar rejillas metálicas e inoxidables, chapas trapezoidales, perfiles, canales para cables, tubos de núcleo de rodillos, etc. Con 1,0 a 1,7 mm las hojas de sierra LBS son mucho más finas que las hojas de sierra convencionales. Esto ahorra material, más eficiente y más rápido. Ahorro de energía y, por lo tanto, mayor potencia de la batería. Velocidad de corte máx. 4000 rpm.

Descripción técnica

Aptitud del material	INOX
Anchura de corte B	1,7 mm
Cantidad de dientes	54
Ø de perforación	25,4 mm
Ø hoja D	203 mm
Tipo de producto	Hoja de sierra circular

